

Stride Pro, Stride 800, Stride 700, Stride 600, Stride 500 Serie retroauricular pila 13



Stride P

Perfil de desempeño

	Stride Pro	Stride 800	Stride 700	Stride 600	Stride 500
Canales	20	20	16	10	6

Características distintivas

	Stride Pro	Stride 800	Stride 700	Stride 600	Stride 500
SpeechZone 2	SpeechZone 2	SpeechZone			
Procesamiento espacial binaural	•	•			
SoundNav	7 ambientes	6 ambientes	5 ambientes	2 ambientes	AutoMic
Sound Conductor	•	•	•	•	•
MyMusic	Binaural automático	Binaural automático	•	•	•
Teléfono binaural	•	•	•	•	
Manejo de adaptación automática	•	•	•	•	•

Características

	Stride Pro	Stride 800	Stride 700	Stride 600	Stride 500
Direccional adaptativo	Multibanda	Multibanda	Multibanda	Multibanda	•
Efecto del pabellón	•	•	•	•	•
Compresión frecuencial	•	•	•	•	•
AntiShock	•	•	•	•	•

En todos los niveles de tecnología

Log It All, Balance natural del sonido, registro de datos, manejo del feedback, control del viento, enmascarador de tinnitus, programas manuales, programas de transmisión, DuoLink, easy-t, easy-DAL, tecnología IntelliVent para audífonos hechos a la medida, revestimiento de plasma, calificación IP67, telebobina


Accesorios (opcional)

Control remoto 2, uStream, uDirect 3, uTV 3, uMic

Clase






	P
Salida / ganancia máx. 2cc codo con filtro	134/66
Salida / ganancia máx. tubo delgado	129/58
Tamaño de la pila	13

Guías de adaptación







--- Slim tube (power dome)

Datos técnicos ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005 acoplador 2cc

	Frecuencia de referencia - IEC 118-7 (kHz)	2.5	1.6
	OSPL90		
	Máximo (dB SPL)	129	134
	Nominal (dB SPL)	126	131
	HFA - OSPL90 (dB SPL)	111	125
	en RTF (dB SPL)	110	125
	Ganancia al máximo (entrada 50 dB SPL)		
	Máximo (dB)	58	66
	HFA - FOG (dB)	51	58
	en RTF (dB)	49	60
	Ajuste test de referencia (RTS)		
	Rango de frecuencia (Hz)	<100 - 4600	<100 - 5300
	Ganancia test de referencia (dB)	34	48
	Consumo de pila en RTS (mA)	1.15	1.15
	Duración de la pila (h)	270	270
	Ruido de entrada equivalente en RTS (dB SPL)	18	19
	Distorsión armónica total en 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	0.2/0.2/0.5	1.7/1.2/0.7
	Sensibilidad bobina de inducción (31,6 mA/m)		
	HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)	94/0	108/0
	Estándar: mic en 70 dB SPL vs bobina de inducción en 100 mA/m		
	--- Mic		
	- - - Bobina de inducción		
	Compatibilidad electromagnética		
	Compatibilidad EMC por ANSI C63.19-2007 EMC, omni/telebobina	M4/T4	M4/T4

Datos técnicos IEC 118-o acoplador OES

	Frecuencia de referencia - IEC 118-o (kHz)	2.5	1.6
	OSPL90		
	Máximo (dB SPL)	130	135
	en RTF (dB SPL)	119	132
	Ganancia al máximo (entrada 50 dB SPL)		
	Máximo (dB)	62	71
	en RTF (dB)	60	68
	Respuesta frecuencia básica		
	Rango de frecuencia (DIN 45605) (Hz)	<100 - 5300	<100 - 6500
	Ganancia test de referencia (dB)	44	57
	Consumo de pila en RTG (mA)	1.15	1.15
	Duración de la pila (h)	270	270
	Ruido de entrada equivalente en RTG (dB SPL)	19	19
	Distorsión armónica total en 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	0.5/0.5/0.9	1.3/1.0/1.0
	Sensibilidad bobina de inducción		
	en RTF (gráfica para 31.6 mA/m en RTG) (dB SPL)	104	117
	Compatibilidad electromagnética		
	Compatibilidad EMC por IEC 60118-13, intensidad del campo 90/50/35 V/m, omni, IRIL banda baja/media/alta (dB SPL)	24/19/19	24/19/19

Descripción

- Codo
- Tubo delgado

Condiciones de prueba

Codo: con filtro; Tamaño de la pila: 13; Fuente: voltaje 1.3 V; Tubo: longitud: 25 mm; diámetro interno: 1,93 mm
 El audífono se configura según los ajustes de prueba de Unitrón TrueFit.
 LLE (Expansión de niveles bajos – Low Level Expansion) se aplica aproximadamente a un nivel de 35 dB SPL.
 Los domos nunca se deben adaptar a pacientes con membranas timpánicas perforadas, cavidades de oído medio expuestas o canales auditivos quirúrgicos. Para tales casos, se recomienda usar moldes.
 El nivel de presión sonora de estos audífonos excede los 132 dB SPL.
 Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso cuando se presenten mejoras.